

AQU太郎 内容物チェックシート

基本セット+スペア部品			出荷前	到着時
	①AQU太郎本体 ②ハンドル(シングル) ③ハンドル(ダブル) ④充電器 ⑤バッテリー×3 ⑥アダプター×2 (ピン/長×4本 短×2本) ⑦専用アルミケース	取付ノブ×3   ⑥ピン	☐	☐
	オプション品型番・品名	商品説明	☐	☐
	⑧四角形スピンドル用ヘッドアダプター 30mm(35mm)×30mm(35mm) HY2.6		☐	☐
	⑨伸縮式軽量ステンレスシャフト [短] ([特注ヘッド]スピンドルアダプター付き) 長さ750mm～1100mm 重さ 約4kg AT02.1(特) NEW	スピンドルタイプのバルブ用	☐	☐
	⑩伸縮式軽量ステンレスシャフト [長] (スピンドルアダプター付き) 長さ900mm～1500mm 重さ 約4kg AT02.2(特) NEW	スピンドルタイプのバルブ用	☐	☐
	⑪軽量ステンレスシャフト ([特注ヘッド]ボタン交換式スピンドルアダプター付き) AT08(特)	スピンドルタイプのバルブ用	☐	☐
	⑫マルチプラグボルトアダプター FIX SPEZIAL1 (ボルト×5本/接続ピン×5本)	バルブ用ハンドルの軸が3,4,5,6,7本のタイプに使えます	☐	☐
	⑬ハンドル用アダプター 外径φ10 - 内径φ11 FIX3S (メーカーへの注番: FIX3 with smaller diameter)	ハンドルタイプのバルブ用(爪の数が3)	☐	☐
	⑭ハンドル用アダプター 外径φ14 - 内径φ11 FIX3	ハンドルタイプのバルブ用(爪の数が3)	☐	☐

		⑮ハンドル用アダプター 外径φ15- 内径φ11 FIX4	ハンドルタイプのバ ルブ用(爪の数が 4)	☐	☐
		⑯ハンドル用アダプター 外径φ15 - 内径φ11 FIX5	ハンドルタイプのバ ルブ用(爪の数が 5)	☐	☐
		⑰ハンドル用アダプター 外径φ23 - 内径φ19 FIX5B (メーカーへの注番: FIX5G)	ハンドルタイプのバ ルブ用(爪の数が 5)	☐	☐
		⑱ハンドル用アダプター 外径φ23 - 内径φ19 FIX6	ハンドルタイプのバ ルブ用(爪の数が 6)	☐	☐
		⑲ハンドル用アダプター 外径φ23 - 内径φ19 Fix7	ハンドルタイプのバ ルブ用(爪の数が 7)	☐	☐
		⑳フットサポート(2点支持) HYF05.1 NEW	足で踏み抑える事 で自重を効かせ機 器が回る事を防ぎ ます。(2人)	☐	☐
		㉑フットサポート アダプター HYF05.1.1	HTF05.1を使用する 際に必要	☐	☐
		㉒フットサポート HYF04		☐	☐

確 認 印

() ()

※到着時に商品の欠品や不具合がございましたらご連絡願います。

お問い合わせは (株)グッドマン TEL:0120-26-5527